

**Garant****Kopiointijyrsin, täyskovametalli pitkä, Lieriövarsi, Ø D: 8mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212590 8      |
| GTIN         | 4045197761347 |
| Tuoteluokka  | 210           |

**Kuvaus****Malli:**

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu:  $\pm 0,015$  mm. Ilman sisäjähdytystä.

**Käyttö:**

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

**Täyskovametalli** – suurille työstösyvyyksille ja värinänvaimennukseen.

**Huomautus:**

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n  $D_w$  mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Kääntöterän ruuvi        | 219870 (7IP; 0,9 Nm) |
| Kokonaispituus $L_{ges}$ | 100 mm               |
| Terien lkm Z             | 2                    |
| Ulkoneman pituus $L_1$   | 25 mm                |
| Ø $d_1$                  | 7,2 mm               |
| Terän Ø $D_c$            | 8 mm                 |
| Varren Ø $D_s$ h6        | 8 mm                 |
| Sisäjähdytys             | ei                   |
| varren malli             | Lieriövarsi          |
| Jyrsintäkäyttö           | Kopiojyrsintä        |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Työkalun vaihto | PowerCard   |
| Tuotetyyppi     | Kopiojyrsin |

## Tarvikkeet

|   |            |
|---|------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,9 Nm      | 211750 0,9 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 7IP | 674252 7IP |
| Kiinnitysruuvi  | 219870     |