

Garant
Kopiointijyrsin, täyskovametalli pitkä, Lieriövarsi, Ø D: 20mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212590 20
GTIN	4045197761385
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

Täyskovametalli – suurille työstösyvyyksille ja värinänvaimennukseen.

Huomautus:

Kierrosluke laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,0 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D_c	20 mm
Varren Ø D_s h6	20 mm
Kokonaispituus L_{ges}	140 mm
Ulkoneman pituus L_1	50 mm
Terien lkm Z	2
Kääntöterän ruuvi	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Ø d_1	17,5 mm
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä

Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219871
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP