

Garant**Kopiointijyrsin, täyskovametalli erik. pitkä, Lieriövarsi, Ø D: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212592 8
GTIN	4045197761446
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm. Ilman sisäjähdytystä.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

Täyskovametalli – suurille työstösyvyyksille ja värinänvaimennukseen.

Huomautus:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	40 mm
Kokonaispituus L_{ges}	150 mm
Varren Ø D_s h6	8 mm
Kääntöterän ruuvi	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Terien lkm Z	2
Ø d_1	7,2 mm
Terän Ø D_c	8 mm
Sisäjähdytys	ei
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä

Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 7IP	674252 7IP
Kiinnitysruuvi	219870
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,9 Nm	211750 0,9