

Garant**Kopiointijyrsin, täyskovametalli erik. pitkä, Lieriövarsi, Ø D: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212592 12
GTIN	4045197761460
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta. Paras vaihtotarkkuus taattu: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.

Täyskovametalli – suurille työstösyvyyksille ja värinänvaimennukseen.

Huomautus:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan Ø:n D_w mukaisesti. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	160 mm
Terien lkm Z	2
Terän Ø D_c	12 mm
Ulkoneman pituus L_1	50 mm
Ø d_1	10,4 mm
Varren Ø D_s h6	12 mm
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Kopiojyrsintä

Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	219873
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP