

Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 8 mm, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212705 ALU
GTIN	4045197761491
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjeluamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Torusterät kulmasäteellä. Pienentävät lastuamisvoimaa ja värinää.

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm²: 0,15 mm

Laji: HU7810

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALU
Laji	HU7810
Nirkon säde	0,5 mm
Lastuava aine	KM
Kulman säde R	0,5 mm
Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,15 mm

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään