


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 12 mm, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212717 ST1400 |
| GTIN | 4045197761583 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Torusterät kulmasäteellä. Pienentävät lastuamisvoimaa ja värinää.

Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC: 0,2 mm

Laji: HB7520

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------------------|---------|
| tyyppi | ST1400 |
| Laji | HB7520 |
| Nirkon säde | 1 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Kulman säde R | 1 mm |
| Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,25 mm |

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ² | 0,25 mm |
| Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC | 0,2 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |