

Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 12 mm, Tyyppi: ALU****Tilastiedot**

Tilausnumero	212721 ALU
GTIN	4045197761606
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjeluamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Torusterät kulmasäteellä. Pienentävät lastuamisvoimaa ja värinää.

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Laji: HU7810

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALU
Laji	HU7810
Nirkon säde	2 mm
Lastuava aine	KM
Kulman säde R	2 mm
Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,25 mm

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään