


**Garant****Jyrsinkääntöterä Ø 12 mm, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212721 ST1400 |
| GTIN         | 4045197761613 |
| Tuoteluokka  | 21A           |

**Kuvaus****Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus:  $\pm 0,015$  mm.

**Käyttö:**

Torusterät kulmasäteellä. Pienentävät lastuamisvoimaa ja värinää.

Syöttö  $f_z$  teräksessä  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Laji: HB7520

**Tekninen kuvaus**

|  |         |
|--|---------|
| tyyppi                                   | ST1400  |
| Laji                                     | HB7520  |
| Nirkon säde                              | 2 mm    |
| Lastuava aine                            | KM      |
| Kulman säde R                            | 2 mm    |
| Syöttö $f_z$ alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,25 mm |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Syöttö $f_z$ teräksessä < 1400 N/mm <sup>2</sup> | 0,25 mm              |
| Vaihtojen/terien lukumäärä                       | 1                    |
| Tuotetyyppi                                      | Kääntöterä jysintään |