


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 16 mm, Tyyppi: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212724 HART
GTIN	4045197761644
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Torusterät kulmasäteellä. Pienentävät lastuamisvoimaa ja värinää.

Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC: 0,2 mm

Laji: HB7705

Tekninen kuvaus

tyyppi	HART
Laji	HB7705
Nirkon säde	1 mm
Lastuava aine	KM
Kulman säde R	1 mm
Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,3 mm

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,3 mm
Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyppi	Kääntöterä jysintään