


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 16 mm, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212727 ST1400
GTIN	4045197761668
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: $\pm 0,015$ mm.

Käyttö:

Torusterät kulmasäteellä. Pienentävät lastuamisvoimaa ja värinää.

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm²: 0,3 mm

Laji: HB7520

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Laji	HB7520
Nirkon säde	3 mm
Lastuava aine	KM
Kulman säde R	3 mm
Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,3 mm

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään