


**Garant****Jyrsinkääntöterä Ø 20 mm, Tyyppi: ALU****Tilastiedot**

Tilausnumero	212731 ALU
GTIN	4045197761675
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

**Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.**

· Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus:  $\pm 0,015$  mm.

**Käyttö:**

Torusterät kulmasäteellä. Pienentävät lastuamisvoimaa ja värinää.

Syöttö  $f_z$  teräksessä < 60 HRC: 0,25 mm

Laji: HU7810

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ALU
Laji	HU7810
Nirkon säde	1 mm
Lastuava aine	KM
Kulman säde R	1 mm
Syöttö $f_z$ alumiinissa, lyhytlastuinen	0,35 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm

Syöttö $f_z$ teräksessä < 60 HRC	0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyppi	Kääntöterä jysintään