

Garant**Jyrsintuurna - lieriömäinen, SK 40 A = 200, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301136 16
GTIN	4045197761286
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- RFID / Balluf chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.

Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.

Etu:

Selvästi pienempi värinäälttiäisyys! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	200 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	17 mm
Ø D ₂	38 mm
Paino	2,5 kg
Sovitin	SK 40 A = 200
Standardi	DIN 6357

Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
	308630 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm)
Sopii ISO-varteen 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40