

Garant**Jyrsintuurna - lieriömäinen, SK 50 A = 300, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 301147 16 |
| GTIN | 4045197761767 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- RFID / Balluf chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.

Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.

Etu:

Selvästi pienempi värinäälttiäisyys! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Jyrsintuurnan pituus L ₄ | 17 mm |
| Ulkonema A-mitta | 300 mm |
| Ø D ₂ | 38 mm |
| Paino | 5,8 kg |
| Sovitin | SK 50 A = 300 |
| Standardi | DIN 6357 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |
| Muoto | A |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 8000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tärinä | vaimennettu |
| Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm | 309840 16 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308605 50 |
| KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308640 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308650 50 |
| KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308600 50 |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308830 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308610 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308620 50 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308785 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308790 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308795 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308765 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308660 50 |
| Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm | 309840 50 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308615 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308760 50 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308720 50 |

| | |
|--|-----------|
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50 | 308740 50 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308820 50 |