


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 20 mm, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212734 ST1400
GTIN	4045197761811
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

· **Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.**

Käyttö:

Torusterät kulmasäteellä. Pienentävät lastuamisvoimaa ja värinää.

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm²: 0,35 mm

Laji: HB7520

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Laji	HB7520
Nirkon säde	4 mm
Lastuava aine	KM
Kulman säde R	4 mm
Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,35 mm

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,35 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään