


Garant**Jyrsinkääntöterä Ø 10 mm Highfeed, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212749 ST1400
GTIN	4045197761859
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.

- Säde- ja pyörintätarkkuus: $\pm 0,015$ mm.
- Vaihtotarkkuus levyttä levyllä: $\pm 0,025$ mm.

Käyttö:

Highfeed-torusterät suurempiin syöttönopeuksiin.

Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm²: 0,5 mm

Laji: HB7530

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Laji	HB7530
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,5 mm
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,4 mm

Syöttö f_z alumiinissa, lyhytlastuinen	0,4 mm
Syöttö f_z teräksessä < 1400 N/mm ²	0,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyppi	Kääntöterä jysintään