



## Yksiosaiset poraistukat Muoto A, BT 30, Kiinnitysalue: 0,5-13mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	303196 0,5-13
GTIN	2050001839022
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

**Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää **kiristysavaimen**.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

### Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	96 mm
Varakiristysavain nro 627425	AV 6
Kiinnitysalue	0,5 - 13 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Sovitin	BT 30
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 30 µm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

---

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308760 30
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308785 30
Kuusioruuvimeisseli, T-kahva Kuusikulma 4 mm	627481 4
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308765 30