

Garant**Yksiosaiset poraistukat Muoto F, HSK-F 63, Kiinnitysalue: 0,5-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307705 0,5-16
GTIN	4045197761156
Tuoteluokka	33W

Kuvaus**Malli:**

- Molemmat pyörimissuunnat.
- RFID/Balluff chip -poraus.

Pyörintätarkkuus $\leq 20 \mu\text{m}$.**Toimituksen sisältö:**Sisältää **kiristysavaimen** T-vääntimellä.**Tekninen kuvaus**

Tyyppi	vakio
Torx®-varakiristysavain nro 625220	TX25
Ulkonema A-mitta	102 mm
Ulko-Ø D	57 mm
Sovitin	HSK-F 63
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Kiinnitysnormi	DIN 69893-1
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	F
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 20 µm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

Tarvikkeet

Ruuvitaltta Torx®-ruuveille, lyhyt, T-kahva Torx®-profiili TX25	625221 TX25
-----------------------------------------------------------------	-------------