

Garant**Kutistusistukka, SK 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302225 10
GTIN	2050001838964
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Ø D ₂	24 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Sovitin	SK 30 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ilman pituudensäätöruuvia, jäähdytyskanavareillä Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308765 30
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 30	308610 30
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308760 30
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
	302416 25/10

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/10 mm

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30

308785 30

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/10 mm

302410 32/10