

Garant**Kutistusistukka, SK 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 14mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302225 14 |
| GTIN | 2050001838988 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ulkonema A-mitta | 80 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 14 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Ulko-Ø D | 34 mm |
| Sovitin | SK 30 lyhyt |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Muoto | ADB |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Tuotetyyppi | Kutistusistukka |

Tarvikkeet

| | |
|--|----------------|
| PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm | 354235 12,1-16 |
| Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 20/12 mm | 302415 20/12 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 32/12 mm | 302412 32/12 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 25/12 mm | 302412 25/12 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/12 mm | 302410 32/12 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30 | 308765 30 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/14 mm | 302410 32/14 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 30 | 308610 30 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 32/14 mm | 302412 32/14 |
| Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1 | 354215 CU1 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30 | 308785 30 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ilman pituudensäätöruuvia, jäähdytyskanavareillä Ø d / Ø D1 32/14 mm | 302414 32/14 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/14 mm | 302410 25/14 |

| | |
|--|----------------|
| Kavennin Tyyppi SU1 | 354210 SU1 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/12 mm | 302416 32/12 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/14 mm | 302416 25/14 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 25/14 mm | 302412 25/14 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/12 mm | 302410 25/12 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/12 mm | 302416 25/12 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30 | 308760 30 |
| Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 25/14 mm | 302417 25/14 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/14 mm | 302416 32/14 |
| Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm | 354236 12,1-16 |