

Garant**Kutistusistukka, SK 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302225 18
GTIN	2050001839008
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	42 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Sovitin	SK 30 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308785 30
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 30	308610 30
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308760 30
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308765 30
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1