

Garant**Kapea hydraulikiristysistukka, SK 40 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302093 3
GTIN	4045197761163
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili)
- Viimeistely pintarakenne.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
- Varret kovasorvattu.
- Kavennusholkkien käyttö mahdollista.

Käyttö:

Eryteisesti työkalujen ja muottien valmistukseen. **Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.** Poraamiseen, kalvintaan ja jyrkimiseen. Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, kavennusholkit nro 302135 – 302187.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	9 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
L ₂	80 mm
Ø D ₃	17,4 mm

Kiinnitys- \varnothing D ₁	3 mm
Ulko- \varnothing D	49,5 mm
Sovitin	SK 40 A = 120
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultti Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
	309700 40

ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle
40

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultit Mazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40