

Garant**Kapea hydraulikiristysistukka, BT 40 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303465 6
GTIN	4045197762337
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).
- Ihanteelliset vaimennusominaisuudet.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
- Varret kovasorvattu.

Käyttö:

- Erytisesti työkalun- ja muotinvalmistukseen.
- Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.
- Poraamiseen, kalvintaan ja jysintään.
- Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, vähennysholkit nro 302135 – 302187.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Ø D ₃	19,5 mm
Ulko-Ø D	49,5 mm
Ø D ₂	12 mm

L ₂	73 mm
Sovitin	BT 40 A = 120
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40