

Garant

Kutistusistukka, jossa jäähdytyskanavareivät ja vahvistetut seinät, SK 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 8 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302316 8
GTIN	4045197762429
Tuoteluokka	31A

Kuvaus

Malli:

- Sisältää suljettavat jäähdytyskanavareivät.
- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Integroitu työkalujen pituussäätö, säätöalue 10 mm.
- HSS-teräkselle ja kovateräkselle.
- Istukat kovasorvattu (tasaisempi käynti!)
- Ballufchip-poraus.
- Lasihelmipuhallettu.

Etu:

Vahvistetun rakenteen ansiosta

- lastuamistulokset ovat parempia (syöttö, asetussyvyys).
- työkappaleen pinnat ovat parempia (vaikuttaa värähtelyä vaimentavasti).

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6). Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450.

Jäähdytinkanavan reikä: lukittava

Ulkonema A-mitta: 65 mm

Ø D₂: 22 mm

Ø D₃: 28,4 mm

L₁: 36 mm

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	28,4 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
L ₁	36 mm
Ulkonema A-mitta	65 mm
Ø D ₂	22 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) Sopii ISO-varteen 40 SK	308820 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308830 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Työkalun peruskiinnitin SK:lle Kartiovarrelle 40 SK	354225 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40

Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Kiinnityspultit Mazak, tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ilman pituudensäätöruuvia, jäähdytyskanavareillä Ø d / Ø D1 25/8 mm	302414 25/8
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308812 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° sis. pitkittäissäätöruuvien Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8

Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK	308810 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8