

Garant**ER-kiristysholkki-istukka, HSK-A 63 pitkä, ER-kiristysholkkikoolle: 20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	305390 20
GTIN	4045197762542
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

Ballufchip-poraus.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin ER-kiristysholkkeihin – muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pinnoitetun suurnopeuskiinnitysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	100 mm
ER-kiristysholkeille	20
Ulko-Ø D	34 mm
Kiinnitysalue	1 - 13 mm
Sovitin	HSK-A 63 pitkä
Kiinnitysnormi	DIN 69882-6
Kiinnitysnormi	DIN 69893

Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308911 3
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308916 8
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308911 6
ER-kiristysholkkisarja, 7 osaa, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmsis. tiivisteen	309018
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308916 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308930 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308930 9
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308930 2
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308911 10
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308916 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308916 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 13 mm	308930 13
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308916 4
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 12 mm	308916 12
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 11 mm	308916 11
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308916 7

Yksipäinen kiintoavain Avainkoko 25 mm	613300 25
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308911 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308930 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308930 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 12 mm	308930 12
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308916 9
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308930 8
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308916 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308911 2
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308930 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308911 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308930 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308930 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308911 8
ER-kiristysholkkisarja, 12 osaa, 2–13 mm	309016
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308911 1
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 11 mm	308930 11
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308930 1
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308911 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308911 9