



Stereomikroskooppi Lynx EVO, Tyyppi: ERGO



Tilaustiedot

Tilausnumero	491865 ERGO
GTIN	2050001956767
Tuoteluokka	49B

Kuvaus

Malli:

Okulaariton stereomikroskooppi komponenttien ja näytteiden tarkasteluun ja analysointiin, 3D. Patentoitu Dynascope® -stereo-optiikka tuottaa 3-ulotteisen ensiluokkaisen kuvan. Lynx EVO on ainutlaatuinen, okulaariton optiikka mahdollistaa käyttäjälle mukavan työasennon ja tehostaa siksi huomattavasti työskentelyä.

- **Moduulirakenne mahdollistaa sovittamisen yksilöllisiin käyttötarkoituksiin.**
- **Suurennus portaattomasti alueella 6 × – 60 ×, voidaan kasvattaa lisäobjektiveilla kokoon 120 ×.**
- **Joustavat jalustavaihtoehdot**
- **Ergo-jalusta. Pieni koko pieniin työtiloihin. Poikkeuksellinen vakaus isoilla suurennuksilla.**
- **Moniakselinen pylväsjalusta. Tarkka ja kestävä, erinomainen teollisuussovelluksissa, joissa tarvitaan mahdollisimman suurta työskentelypintaa.**
- **Suuri työskentelyetäisyys komponenttien vaivattomaan työstöön.**
- **Ensiluokkainen ergonomia. Väsyttämätön työskentely suoran, luonnollisen asennon vuoksi, ei rajoita pään liikkumista ja vähentää selvästi silmien väsymistä.**
- **Hyvä kuvanlaatu aidonväristen, suuriresoluutioisten ja yksityiskohtaisten sekä hyväkontrastisten kuvien ansiosta.**

8-pisteinen LED-rengasvalaisin, jossa valovoiman säätö ja integroitu kääntyvä hajottava linssi.

Käyttö:

Kaikkiin tuotannon ja tarkastuksen käyttötarkoituksiin, joissa työskentelyetäisyys on pitkä ja kuvalta vaaditaan korkeaa laatua. Mikroskoopissa tapahtuvaan työstämiseen. Soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön, koska työskentely ei väsytä. Sopiva myös silmälaseja käyttäville.

Toimituksen sisältö:

Mukana projektiopää ja objektiivi sekä zoomausyksikkö 10 : 1. LED-valaistus, himmennin. Pöytäjalusta irrotettavalla objektinpitimellä.

Erikoistarvike:

Smart Cam (ohjelmistolla) nro 491867, piirtolaatat.

Muut objektiivit (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×) Siirtopöytä 100 × 100 mm, muovipinta, LED-alavalistus.

Tekninen kuvaus

Optisen akselin ulottuma	200 mm
Työskentelyetäisyys	75 mm
Suurennus (x-kert.)	6 - 60
Jalusta	Pöytä-jalusta
Valmistajamerkintä	EVO501
Paino	15,3 kg
Objektiivi (x-kert.)	1,0
Nimellisjännite	100 - 240 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Okulaariton tarkastelujärjestelmä