

Garant**ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, SK 50 A = 100, ER-kiristysholkkikoolle: 20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300570 20
GTIN	4045197762849
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio. Kuulakärkilevy/RFID-siru.

GARANT –

- **Tasapainotusluokka G2,5 / 25 000 min⁻¹**
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasainen käynti!).**
- **Tarkkuuskiristysmutteri GARANT tarkkuustasapainotettu (G2,5 / 25 000 min⁻¹) ja pinnoitettu, minkä ansiosta suuri kiristysvoima ja alhainen kuluminen.**
- **Suurennettu läpireikä.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin kiristysholkkeihin – muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300, ER-kiristysholkit nro 308901 - 309449, ER-kiristysmutterit nro 309615 (tiivistysrenkaille), tiivistysrenkaat nro 309625 - 309645 (nrolle 309615).

Lastuamisstrategia: HSC

Kiinnitysalue: 1 - 13 mm
 Ulkonema A-mitta: 100 mm
 Ulko-Ø D: 34 mm
 Varamutteri HOLEX nro 309580: 20

Tekninen kuvaus

ER-kiristysholkeille	20
Kiinnitysalue	1 - 13 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Varamutteri HOLEX nro 309580	20
Ulko-Ø D	34 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	1-13 mm
Sovitin	SK 50 A = 100
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309446 7
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309428 6
ER-kiristysholkkisarja, 12 osaa, 2–13 mm	309200
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308911 4

Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308911 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308911 2
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308930 8
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1,5 mm	308911 1,5
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308810 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308930 5
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308930 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308911 6
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309446 4,5
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309446 6
ER-kiristysholkkisarja, 12 osaa, 2–13 mm	309016
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 12 mm	308930 12
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308930 2
ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteeseen Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 11 mm	308911 11
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308930 1
ER-kiristysholkki sis. tiivisteeseen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308916 5
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
ER-kiristysholkki sis. tiivisteeseen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308916 4

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308930 3
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 12 mm	308911 12
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309406 8
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308916 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 13 mm	308930 13
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309446 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308930 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308911 10
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309446 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308930 7
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309446 8
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 12 mm	308916 12
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308916 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308911 7
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309446 2,8
Vääntömomenttivaihtopää ER-pienoismutterille ER-kiristysholkki-istukalle 20	309745 20
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309446 3,5
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309428 7
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309428 3,5

ER-kiristysmutteri ER-holkeille 20	309580 20
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308911 1
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308911 9
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308930 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308911 5
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308812 50
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309428 2,8
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308911 8
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	308911 2,5
Yksipäinen kiintoavain Avainkoko 25 mm	613300 25
ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309406 9
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308700 50
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 11 mm	308916 11
ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309406 6
ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309406 4
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308916 10
ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309406 7
ER-kiristysholkkisarja, 7 osaa, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm sis. tiivisteen	309018
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308916 9
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50

ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308916 8
ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309406 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 13 mm	308911 13
ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309428 4,5
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308916 7
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309446 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308930 9
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 11 mm	308930 11