

**Garant****Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 40 A = 120, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301035 22
GTIN	4045197762863
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- 4 jäähdytyskanavareikää.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

**Tekninen kuvaus**

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22
sopiva erikoisavain nro 309840	22
Ulko-Ø D	48 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm

Jyrsintuurnan pituus $L_4$	19 mm
Kiinnitys- $\varnothing D_1$	22 mm
Sovitin	SK 40 A = 120
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 $\mu\text{m}$
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Erikoisavain Tuurnan $\varnothing$ :lle 40 mm	309840 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A ( $L_1 = 29$ mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan $\varnothing$ :lle 40 mm	309860 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan $\varnothing$ :lle 22 mm	309860 22
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40