

**Garant****Weldon-istukka, HSK-A 63 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304270 40
GTIN	4045197762733
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

**GARANT:** Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

**Huomautus:**

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

**Tekninen kuvaus**

Varakiinnitysruuvi nro 309900	32
Ulko-Ø D	80 mm
Ulkonema A-mitta	125 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Sovitin	HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69893

Kiinnitysnormi	DIN 69882-4
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

---

## Tarvikkeet

HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 40	309880 40
Holkkiavain HSK-jäähdytysnesteputkelle HSK:lle 40	309890 40
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 32 mm	309900 32