

HOLEX**Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB, SK 50, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302058 20
GTIN	4045197762962
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

- Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.
- RFID-/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135 – 302187.

Tekninen kuvaus

Paino	3,3 kg
Hyötypituus L_1	61,5 mm
Kiinnitys-Ø D_1	20 mm
kierre M	M16 × 1
Säätöalue V	10 mm

Ø D ₂	42 mm
Ulkonema A-mitta	80,5 mm
Ulko-Ø D	49,5 mm
Sopiva kavennusholkki	302160; 302165; 302155; 302150
L ₂	42 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15 000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302155 14
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302160 5
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302160 10
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302160 12
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302155 10
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302160 6
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302155 16
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
	308720 50

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettäivistetty Sopii ISO-varteen 50

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50

308820 50

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm

302155 3

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm

302155 12

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50

308830 50

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm

302160 14

KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50

308640 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50

308610 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50

308650 50

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50

308760 50

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50

308790 50

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm

302160 3

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm

302160 16

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm

302155 8

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50

308740 50

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50

308795 50

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm

302155 4

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50

308605 50

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm

302160 4

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm

302155 6

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50

308765 50

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50

308600 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50

308620 50

302155 5

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 5 mm

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50

308660 50

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm

302160 8