

Garant**Kutistusistukka 3°, SK 40 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302356 5
GTIN	4045197762726
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID / Balluf chip -poraus.
- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).

Käyttö:

- Erytisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.
- Käytettäväksi vähemmän häiritseviä muotoja edellyttävissä olosuhteissa.
- Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806. AB-kiristysavain nro 308820 - 308835. Kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 koot 12/3 ja 12/4. Kutustuslaitteet nro 354210 – 304450.

Huomautus:

Pituussäätö ei ole mahdollista!

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	16 mm
Ø D ₂	11 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	5 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Sovitin	SK 40 A = 120
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40

KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40