

DYMO**Merkintälaite, Tyyppi: XTL500****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085500 XTL500
GTIN	3501178733099
Tuoteluokka	08U

Kuvaus**Malli:**

Lujat, liikkuvan käyttäjän merkintälaitteet muovisten tarraetikettien nopeaan tulostukseen. Kestävä lämpötulostusjälki, teipin esi- ja jälkisyöttöpituuden säätömahdollisuus. Tarkoitettu Dymo D1 -nauhoille. Voimanlähteenä ladattava **li-ioni-akku**, verkkolatauslaite. Yksinkertainen tekstinkäsittely pikakäytönäppäimillä. **Intuiitivinen, nopea kosketusnäyttöohjaus**, lopullisten etikettien esikatselu, **paljon tallennettuja etikettipohjia**, kuvia ja symboleita täydelliseen aseteluun, iskunkestävä kumipehmustettu kuori.

Vankka tarratulostin teollisuuskäyttöön, helpot merkinnät kaapeleihin, ohjauspaneeleihin, hyllyihin jne. **Pikanäppäimet** sähköteollisuuden tavallisimmille merkeille.

Käyttö:

Tarrat kiinnittyvät lujasti lähes kaikille sileille ja rasvattomille pinnoille.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mustavalkoisen teippinauhan ja käyttöohjeet. DYMO XTL™ 500 -merkintälaite, laukku, latausadapteri, USB-kaapeli, li-ioniakku, 1 × yleiskäyttöinen vinyylipatruuna 54 mm × 7 m, 1 × laminoitujen kaapelietikettien sarja 38 mm × 39 mm, mustat merkinnät valkoisella pohjalla, 150 etikettiä, käyttöohje, ohjelmistonlatauskortti.

Huomautus:

- **Asennettavissa eri kieliversioita.**
- **Saksalaisella näppäimistöllä varustettuna varastosta, ranskalainen näppäimistö saatavilla lyhyellä toimitusajalla.**

Tekninen kuvaus

tyyppi	XTL
Tyylien lukumäärä	15
Nauhan katkaiseva malli	automaattinen
Kirjoitusväri	musta
Tekstirivien lkm	1 - 27
Merkkien määrä näytöllä	48
Pituus	269 mm
Käytössä merkkejä/symboleja	150
Näppäimistön malli	QWERTZ
kirjasinkorkeus enintään	50 mm
sopiva merkintänauhakasetti	XTL
Kirjasinkokoja	15
Verkkolaite	sisältää
Mahdolliset merkintänauhan leveydet	6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
Leveys	160 mm
Kirjasinleveyksiä	2
Erytis ominaisuus	Tarran tallentaja
Paino sisältää akun	1996 g
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppe	Litiumioni
Korkeus	121 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valmistajamerkintä	Dymo XTL 500
Tuotetyyppi	Merkintälaite

Tarvikkeet

Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m, vinyyli Tyyppi W

085562 W