

Garant**SisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Varren Ø DS: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273914 25
GTIN	4045197763136
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Huomautus:**

Käytä **oikeakätisille pitimille vasenkätisiä teriä, vasenkätisille pitimille oikeakätisiä teriä.**

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	250 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	30,5 mm
Terän korkeus L ₂	11,5 mm
Kääntöterän ruuvi	279815 13
Keskisiirto L ₃	17,5 mm
varren Ø D _s	25 mm
Käyttöalue	Sisäpuolinen uransorvaus
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 13	279815 13
	674248 TX15

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500