

Garant**Sisäsorvauspidin, Vasen, Varren Ø DS: 25mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273915 25 |
| GTIN | 4045197763167 |
| Tuoteluokka | 21W |

Kuvaus**Huomautus:**

Käytä **oikeakätisille pitimille vasenkätisiä teriä, vasenkätisille pitimille oikeakätisiä teriä.**

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} | 30,5 mm |
| Kääntöterän ruuvi | 279815 13 |
| Terän korkeus L_2 | 11,5 mm |
| Kokonaispituus L | 250 mm |
| Keskisiirto L_3 | 17,5 mm |
| varren Ø D_5 | 25 mm |
| Käyttöalue | Sisäpuolinen uransorvaus |
| Käyttötapa | Vasen |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15 | 674248 TX15 |
|--|-------------|

| | |
|---|------------|
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 13 | 279815 13 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500 |