


**Garant****Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa, Ø 12 mm, Kiinnitys-Ø D1: 5mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302135 5      |
| GTIN         | 4045197763211 |
| Tuoteluokka  | 31G           |

**Kuvaus****Malli:****Jäähdytyskanavaurat.****Käyttö:**

- Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
- Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
- Erittäin korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuuttaa kuin suorakiinnitys.
- Pyörintätarkkuus  $\pm 5 \mu\text{m}$  (järjestelmätarkkuus  $3 \times D$ ).
- Pyörintätarkkuus  $\pm 2 \mu\text{m}$  (kavennusholkille).
- Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

**Sopii:**

Hydraulikiristysistukka, kiinnitys-Ø 12 mm.

**Tekninen kuvaus**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Ø D                           | 12 mm                           |
| Kokonaispituus L              | 47 mm                           |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>    | 5 mm                            |
| Tuotenimen määrite            | Ø 12 mm                         |
| Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 µm                            |
| Tuotetyyppi                   | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |

