

Garant**Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 keskikoko, Tuurnan Ø d1:
16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306541 16
GTIN	4045197763532
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Jäähdytyskanavareikä.**Käyttö:**

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, erikoisavain nro 309840, jyrsimen kiinnitysruuvi sisäjäähdytykseen nro 309861.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	75 mm
Tuurnan Ø d ₁	16 mm
Ulko-Ø D	38 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16

Jyrsintuurnan pituus L ₄	17 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	16
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Sovitin	HSK-A 63 keskikoko
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 16 mm	309860 16