

Garant**Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 keskikoko, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306541 22
GTIN	4045197763549
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Jäähdytyskanavareikä.**Käyttö:**

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, erikoisavain nro 309840, jyrsimen kiinnitysruuvi sisäjäähdytykseen nro 309861.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	75 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22
Jyrsintuurnan pituus L ₄	19 mm
Ulko-Ø D	48 mm

sopiva erikoisavain nro 309840	22
Tuurnan $\varnothing d_1$	22 mm
Kiinnitys- $\varnothing D_1$	22 mm
Sovitin	HSK-A 63 keskikoko
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μ m
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan \varnothing :lle 22 mm	309860 22
Erikoisavain Tuurnan \varnothing :lle 22 mm	309840 22