

**Garant****Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 keskikoko, Tuurnan Ø d1:  
32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306541 32
GTIN	4045197763563
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

**Jäähdytyskanavareikä.****Käyttö:**

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, erikoisavain nro 309840, jyrsimen kiinnitysruuvi sisäjäähdytykseen nro 309861.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko-Ø D	78 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	32 mm

Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	24 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Sovitin	HSK-A 63 keskikoko
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm	309840 32
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 32 mm	309860 32