

Garant**Kutistusistukka Muoto AD, BT 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 303405 6 |
| GTIN | 4045197763624 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- Integroitu työvälineiden pituussäätö, säätöalue 10 mm (alkaen Ø 6).
- Koot 3–5 KM:lle, koosta 6 alkaen HSS:lle ja KM:lle.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Standardi:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, kutistusistukan jatke nro 302410 – 302417, kutistuslaitteet 354210 – 354400.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Ulko-Ø D | 27 mm |
| Ulkonema A-mitta | 80 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 6 mm |
| Sovitin | BT 30 lyhyt |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |
| Kiinnitysnormi | JIS B6339 |
| Muoto | AD |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Tuotetyyppi | Kutistusistukka |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1 | 354215 CU1 |
| Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Alakaappi laitteelle | 354290 |
| PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 30 | 354225 30 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30 | 308760 30 |
| Kavennin Tyyppi SU1 | 354210 SU1 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 30 | 308610 30 |
| Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30 | 308765 30 |