

**Garant****Kutistusistukka Muoto AD, BT 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303405 10
GTIN	4045197763648
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Integroitu työvälineiden pituussäätö, säätöalue 10 mm (alkaen Ø 6).
- Koot 3–5 KM:lle, koosta 6 alkaen HSS:lle ja KM:lle.

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

**Standardi:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, kutistusistukan jatke nro 302410 – 302417, kutistuslaitteet 354210 – 354400.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Sovitin	BT 30 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 30	354225 30
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 30	308610 30
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308765 30
Alakaappi laitteelle	354290
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308760 30
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1