

**Garant**
**Kutistusistukka Muoto AD, BT 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 14mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	303405 14
GTIN	4045197763662
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus**
**Malli:**

- Integroitu työvälineiden pituussäätö, säätöalue 10 mm (alkaen Ø 6).
- Koot 3–5 KM:lle, koosta 6 alkaen HSS:lle ja KM:lle.

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

**Standardi:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, kutistusistukan jatke nro 302410 – 302417, kutistuslaitteet 354210 – 354400.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Sovitin	BT 30 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 30	308610 30
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 30	354225 30
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308765 30
Alakaappi laitteelle	354290
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308760 30