

**ER-kiristysholkki, ER 11, Nim. kiristys-Ø d: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308918 3
GTIN	4045197763778
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Huomautus:

Kiinnitys-Ø:n väli on aina 0,5 mm pienempi.

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	3 mm
Sovitin	ER 11
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	4008E
Ulko-Ø D	11,3 mm
Kokonaispituus L	18 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

