

**Garant****CNMG 120416, Laji: HB7020**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250162 HB7020
GTIN	4045197764034
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CNMG 120416 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

### Tekninen kuvaus

Laji	HB7020
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 8 mm
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min

Nirkon säde	1,6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120416
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä