

Garant**CNMG 160612, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250170 HB7020 |
| GTIN | 4045197764041 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

CNMG 160612 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 120 - 350 m/min |
| Syöttö f | 0,2 - 0,5 mm/kierr, |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 8 mm |
| lastunmurtaja | SM |
| Nirkon säde | 1,2 mm |
| Laji | HB7020 |
| Pääkäyttöalue | P |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 160612 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |