

**Garant****CNMG 190616, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250174 HB7020
GTIN	4045197764065
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 190616 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
lastunmurtaja	SM
Nirkon säde	1,6 mm
Laji	HB7020

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä