

Garant**CNMG 190624, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250176 HB7020
GTIN	4045197764072
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 190624 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7020
Nirkon säde	2,4 mm

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190624
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä