

**Garant****CNMG 160616, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250338 HB7020
GTIN	4045197764089
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 160616 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 300 m/min

## Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SG
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 300 m/min
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	1,6 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7020

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	1,5 - 8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä