

Garant**CNMG 190616, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250341 HB7020
GTIN	4045197764096
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 190616 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7020
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 8 mm
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,6 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SG

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 300 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä