

**Garant****CNMM 160616, Laji: HB7020**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250460 HB7020
GTIN	4045197764119
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CNMM 160616 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SR  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Syöttö  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 300 m/min

### Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Laji	HB7020
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SR
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 300 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	1,6 mm

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	2 - 10 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 160616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä