

Garant

TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 6,3mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 123178 6,3 |
| GTIN | 4045197755193 |
| Tuoteluokka | 11E |

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven DLC-pinnoite sp² ja sen alhainen hankauskerroin takaavat erinomaisen lastunpoiston. Alumiinimateriaalien tehotyöstöön. Hyvä kohdistustarkkuus ja reiän tarkka pyöreys 6 ohjausviisteen ansiosta.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Porien $12 \times D$ prosessivarma käyttö edellyttää edeltävää keskiointiä nrolla 121068 – 121130.

Muodot HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA.

Muoto **HB**: tilausnro **123179**.

Muoto **HE**: tilausnro **123178 + 129100HE**.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Varren toleranssi | h6 |
| Nimellis-Ø D_c | 6,3 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h7 |
| Standardi | Tehdasnormi |
| varren Ø D_s | 8 mm |
| Kokonaispituus L | 146 mm |
| Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,45 mm/kierr, |
| Terien lkm Z | 2 |
| Lastu-urien pituus L_c | 108 mm |
| suositeltu suurin poraussyvyys L_2 | 98,6 mm |

| | |
|--------------------|------------------|
| Pinnoitus | DLC |
| Lastuava aine | TKM |
| Malli | 12xD |
| tyyppi | W |
| Kärkikulma | 135 astetta |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Sisäjähdytys | kyllä, 25 baaria |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Semi-Standard | kyllä |
| Värirengas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 250 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 280 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 245 m/min | N |
| PMMA akryyli | soveltuu | 105 m/min | N |
| PEEK | soveltuu | 85 m/min | N |
| PVDF GF20 | soveltuu | 60 m/min | N |
| PA 66 GF30 | soveltuu | 55 m/min | N |
| PEEK GF30 | soveltuu | 50 m/min | N |
| PTFE CF25 | soveltuu | 55 m/min | N |
| Cu | soveltuu | 120 m/min | N |
| CuZn | soveltuu | 150 m/min | N |
| GFK | soveltuu | 55 m/min | N |
| CFK | soveltuu | 55 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |

märkä vähintään

Palvelut

soveltuu

Varrenhionta Tyyppi HE

129100 HE