

**Garant****SNMG 150616, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251332 HB7020
GTIN	4045197764195
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SNMG 150616 HB7020 Nirkon säde: 1,6 mm  
Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 300 m/min

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,6 mm
Syöttö $f$	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 9 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SG
Laji	HB7020

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 300 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 150616
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä